



Flapskive SLTT (CER), flad-skrå til INOX, Ø 125 mm, Korn: 60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565422 60
GTIN	4027497388844
Artikelklasse	53L

Beskrivelse

Udførelse:

Den **patenterede, seglformede lamelform** og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.

Robust bæreskive i pladestål. Lydsvag og vibrationsfri.

Højeste slibeydelse, **keramiske korn** med selvslibende effekt. Ingen sintring eller overophedning. Også utrolig velegnet til kantslibning.

Anvendelse:

Til **maksimal slibeydelse** ved længere standtid.

Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	flad/skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	60

Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Holdeskive	Stålpladeskive
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		