

Garant**Minifræsestift Z5 – fin, HM, Type: F0613****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546800 F0613
GTIN	4045197156587
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm. **Form rundbue** (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	Rundbue
Samlet længde	43 mm
Hoved-Ø	6 mm
Form	F0613
Fortanding, finhedsgrad	fin
Fortanding kort betegnelse	Z5
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	13 mm
Serie	Fortanding Z5
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		