



## Flapskive V4 Master, (ZA) glasvævs-skive, skrå til stål og INOX, Ø 125 mm, Korn: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565445 40
GTIN	4027497469963
Artikelklasse	53L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den patenterede, seglformede lamelform og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.

**Høj belægningstæthed af hensyn til en optimal standtid og fremragende kantstabilitet.** Den dybe forkrøpningszone muliggør en optimal udnyttelse af slibelæredet (ZA).

**ZA:** Ren **zirkonkorund** på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

#### Anvendelse:

Ideel ved **kantslibning** til **afrunding af skarpe kanter** samt til slibning af svejse-samlinger og slaggerester på kraftfulde maskiner.

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	40

Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		