

Garant**Minifræsestift Z5 – fin, HM, Type: N0607****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546800 N0607
GTIN	4045197156709
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Form	N0607
Samlet længde	37 mm
Hoved-Ø	6 mm
Formbeskrivelse	Vinkel
Fortanding, finhedsgrad	fin

Fortanding kort betegnelse	Z5
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	7 mm
Serie	Fortanding Z5
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		