

Garant**Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: AS0313****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 546900 AS0313 |
| GTIN | 4045197156723 |
| Artikelklasse | 51D |

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm. **Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hoved-Ø | 3 mm |
| Samlet længde | 43 mm |
| Fortandingstype | kryds-fortandet |
| Fortanding, finhedsgrad | middel |
| Fortanding kort betegnelse | Z7 |
| Form | AS0613 |
| Formbeskrivelse | Cylinder med endefortanding |
| Skaft-Ø | 3 mm |
| Hovedlængde | 13 mm |
| Serie | Fortanding Z7 |
| Skæremateriale | HM |

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Uni | egnet | | |