

**Garant****Spiralbor HSS-E nr. 114500 som opfyldningsset, TiAlN, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

**Forstærket kernestigning.**

Med tilspidsning form C.

**Teknisk beskrivelse**

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Antal bor	19
Borområde	1 - 10 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1