

Gevind Go-tolerancering 6g, Gevind: M3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486010 M3
GTIN	2050001037107
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Toleranceklasse	6g
Gevind	M3
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Go-lærer
Gevindtype	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

Services

KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 3 mm	028600 3
DAkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100