

## Gevind Go-tolerancering 6g, Gevind: M48



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486010 M48
GTIN	2050001669933
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	5 mm
Toleranceklasse	6g
Gevind	M48
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Go-lærer
Norm	DIN 13
Gevindtype	M
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

### Services

DAkkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60