

Garant**Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 – middel, krydsfortandet, HM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546940
GTIN	4045197156938
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

Sortimenter med udvalgte mini-fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 546900 str. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse	Z7
Fortandingstype	kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad	middel

Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM
Skaft-Ø	3 mm
Antal fræsestifter	10
Produkttype	Fræsestift

Tilbehør

MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type G0313	546900 G0313
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type C0313	546900 C0313
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type F0313	546900 F0313
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type D0605	546900 D0605
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type AS0313	546900 AS0313
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type C0613	546900 C0613
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type AS0613	546900 AS0613
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type M0613	546900 M0613
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type D0302	546900 D0302
MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type G0613	546900 G0613