

## Gevind Go-tolerancering 6g, Gevind: M5



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 486010 M5     |
| GTIN                | 2050001037138 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gevind          | M5     |
| Gevindstigning  | 0,8 mm |
| Toleranceklasse | 6g     |
| Kalibrering     | L12    |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Læretype      | Go-lærer                |
| Tolerancefelt | g                       |
| Norm          | DIN 13                  |
| Gevindtype    | M                       |
| Kvalitet      | 6                       |
| Produkttype   | Gevind-go-tolerancering |

### Services

|   |            |
|---|------------|
| KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 20 mm        | 028600 20  |
| DAkKS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm | 028640 100 |