

Notlære, A–ZC, Nom. mål: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484406 25
GTIN	2050001063250
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Notlærer med go- og nogo-side. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7164. Læreenhed i hærdet stål.

Notlærer til ISO-**tolerancefeltpositioner A – ZC** i **basistolerancegraderne 7 – 13**. Ved bestilling skal det nominelle mål, tolerancefeltpositionen og basistolerancegraden eller toleranceklassen angives, f.eks. nr. 484406 str. 10M6.

Anvendelse:

Til kontrol af fladpasninger f.eks. fra noter.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal **tolerancefeltpositionen (A – ZC)** og basistolerancegraden (7 – 13) angives, f.eks. nr. 484406 str. **10M6**. Notlære med mellem mål og alle nominelle mål med talmæssig tolerance, se nr. 484409; 484411.

Teknisk beskrivelse

Nom. mål	25 mm
Materiale	hærdet stål
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10

Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Tolerancefelt	G
Tolerancefelt	A
Tolerancefelt	B
Tolerancefelt	C
Tolerancefelt	CD
Tolerancefelt	D
Tolerancefelt	E
Tolerancefelt	EF
Tolerancefelt	F
Tolerancefelt	FG
Tolerancefelt	H
Tolerancefelt	J
Tolerancefelt	JS
Tolerancefelt	M
Tolerancefelt	K
Tolerancefelt	N
Tolerancefelt	P
Tolerancefelt	S
Tolerancefelt	R
Tolerancefelt	T
Tolerancefelt	U
Tolerancefelt	X
Tolerancefelt	V
Tolerancefelt	T
Tolerancefelt	Z

Tolerancefelt	ZA
Tolerancefelt	ZC
Tolerancefelt	ZB
Produktnavnsegenskab	A-ZC
Kalibrering	L6
Produkttype	Toleranceaksellære

Services

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm	028300 60
--	-----------