

HOLEX**Fiber-efterbehandlingskiver, Ø 76,2 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554053 180
GTIN	4045197525956
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Universelt og kraftigt **nylonfiber**.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	A medium
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel
Skive-Ø	76,2 mm

Slibemiddel	Nylonfleece
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 75 mm	554092 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 75 mm	554091 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75