

3M Roloc™**Fiber-efterbehandlingskiver SC-DR, Ø 50,8 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554045 100
GTIN	30048011055283
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Universelt og kraftigt **nylonfiber**.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov
Udførelse	A coarse
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Nylonfleece

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	23000 min ⁻¹
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
---	-----------

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm	554091 50