

Gevind Go-tolerancering 6g, Gevind: M27



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486010 M27
GTIN	2050001037237
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	3 mm
Gevind	M27
Toleranceklasse	6g
Kalibrering	L12

Læretype	Go-lærer
Tolerancefelt	g
Norm	DIN 13
Gevindtype	M
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

Services

DAkkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60