

## Gevind Nogo-tolerancedorn, Gevind: M48



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486030 M48
GTIN	4045197213150
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

**Go- og nogo-tolerancedorn separat (DIN 22402, del 2, form GE).**

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.  
Toleranceklasse 6H (indtil M 1,4 = 5H).

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	6H
Gevindstigning	5 mm
Gevind	M48
Norm	DIN 13
Gevindtype	M
Tolerancefelt	H
Kvalitet	6

Lærertype	Nogo-lærer
Kalibrering	L11
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancedorn

**Services**

DAkS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 90 mm	028540 90
KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60 mm	028500 60