

## Gevind-tolerancedornsæt, Indhold pr. sæt: M3-M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1 form S). Nogo-side markeret med rødt.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Indhold:**

1 gevinddorn af hver nr. 48  
6000M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**Leveringsomfang:**

Inklusive stabil trækasse med beskyttende skumstofpolstring.

**Specialtilbehør:**

Kernehulstolerancedorn nr. 486055.

**Bemærk:**

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth-, trapez-, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind samt venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Indhold pr. sæt	M3-M12
Norm	DIN 13

Gevindtype	M
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S13
Produkttype	Gevind-tolerancedorn

## Services

KalibreringGevind-tolerancedornsæt Indhold pr. sæt M3-M12	020700 M3-M12
DAkKS-kalibreringGevind-tolerancedornsæt Indhold pr. sæt M3-M12	020710 M3-M12

## Tilbehør

GevindTolerancedorn Gevind M4	486000 M4
GevindTolerancedorn Gevind M6	486000 M6
GevindTolerancedorn Gevind M10	486000 M10
GevindTolerancedorn Gevind M12	486000 M12
GevindTolerancedorn Gevind M8	486000 M8
GevindTolerancedorn Gevind M5	486000 M5
GevindTolerancedorn Gevind M3	486000 M3