

**Garant****Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: D0403****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546900 D0403
GTIN	4045197156785
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm. **Form kugle** (KUD).

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	4 mm
Form	D0403
Fortanding, finhedsgrad	middel
Formbeskrivelse	kugle
Fortanding kort betegnelse	Z7
Samlet længde	34 mm
Fortandingstype	kryds-fortandet
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	3 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		