

**3M Roloc™****Fiber-efterbehandlingskiver SC-DR, Ø 50,8 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554045 280
GTIN	30048011055238
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Universelt og kraftigt **nylonfiber**.

**Anvendelse:**

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Kornstørrelsessammenligning	280
Finhedsgrad	fin
Udførelse	A very fine
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Nylonfleece

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	23000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibefilt

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

### Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
--	-----------

Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm	554089 50