

ARIANA**Slangesystem 1/2 tomme, Type: YR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	084420 YR
GTIN	4037728298545
Artikelklasse	08J

Beskrivelse**Udførelse:**

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.

- **Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.**
- **Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringsstang.**
- **Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. Ø 26 mm.**

Leveringsomfang:

2 Y-fordelere og
2 reduktionsstykker fra 1/2 tomme til 1/4 tomme

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Kølesystem
-------------	------------