

3M Roloc™**Fiberskive GB-DR, Ø 76,2 mm, Kornstørrelsessammenligning: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554063 50
GTIN	30048011603576
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Fleeceslibeskiver **med aggressiv Cubitron slibekorn (CER)** kombineret med modstandsdygtigt vævsmateriale.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Muliggør **bortslibning** og **grafri finish-bearbejdning** med ét værktøj. Høj kantstabilitet og lang levetid.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	coarse super duty
Kornstørrelsessammenligning	50
Finhedsgrad	ekstra grov
Skive-Ø	76,2 mm
Slibemiddel	Cubitron™ slibekorn

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
Producentbetegnelse	GB-DR
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 75 mm	554091 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 75 mm	554092 75
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75