

Garant**Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: E0307****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546900 E0307
GTIN	4045197156808
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm. **Form dråbe** (TRE).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Form	E0307
Fortandingstype	kryds-fortandet
Fortanding kort betegnelse	Z7
Hoved-Ø	3 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Formbeskrivelse	Dråbe
Samlet længde	40 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	7 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		