

3M Roloc™**Kompaktskiver XL-UR, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180/2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554066 180/2
GTIN	30048011171853
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, **komprimeret skiveform**.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Især egnet til **finslibning og afgratning**. Efterlader en **fin finish** og reducerer overfladeruheden på alle materialer.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	2 A medium
Finhedsgrad	middel
Hårdhedsgrad	blød
Kornstørrelsessammenligning	180
Skive-Ø	50,8 mm

Slibemiddelforkortelse	A
Slibemiddel	Normal korund (A)
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Producentbetegnelse	XL-DR
maks. omdrejningstal	22000 min ⁻¹
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 50 mm	554091 50