

**3M Roloc™****Rengøringskiver (A), Ø 50,8 mm, Fiberudførelse: MED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554064 MED
GTIN	50048011641909
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Grovrengøringskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til. Kombineret **rengøring** med en **fin finish**.

**Anvendelse:**

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>
Finhedsgrad	grov
Hårdhedsgrad	middel
3M-navn	BF-DR

Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Produkttype	grovrengøringsfiber

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmblød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50