

## Gevind Nogo-tolerancing 6g, Gevind: M18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486050 M18
GTIN	2050001037374
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevind	M18
Toleranceklasse	6g
Gevindstigning	2,5 mm
Kalibrering	L12

Læretype	Nogo-lærer
Tolerancefelt	g
Gevindtype	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancering

### Services

KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm	028640 100