

3M Roloc™**Kompaktskiver XL-UR, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554066 280
GTIN	480111718382
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, **komprimeret skiveform**.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Især egnet til **finlibning og afgratning**. Efterlader en **fin finish** og reducerer overfladeruheden på alle materialer.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	280
Udførelse	2 S fine
Finhedsgrad	fin
Hårdhedsgrad	blød
Skive-Ø	50,8 mm

Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Producentbetegnelse	XL-DR
maks. omdrejningstal	22000 min ⁻¹
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm	554091 50