

Garant**Spiralborsæt HSS-E nr. 114450 med kassette, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115320 1-10
GTIN	4045197024930
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion. **Forstærket kerne.** Blanke **fladnotspiraler**, fra 3 mm faser nitreret.

Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.

Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

Teknisk beskrivelse

Antal bor	19
Borområde	1 - 10 mm
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338
Type	FS
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
Uni	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8

Datablad

Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spiralbor HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10	115470 1-10