



## Flapskive til aluminium, POLIFAN-CURVE (A), Skive-Ø×bredde: 125X16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566327 125X16
GTIN	4007220851975
Artikelklasse	55P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Flapskive til den krævende bearbejdning af hjørnesvejsninger. Den **radiale konstruktionsform med speciel lamelplacering** muliggør en optimal udnyttelse af slibematerialet i radius. Høj slibeydelse, standtid og formstabilitet.

**SGP CURVE-ALU (A)** i korn 40 til aluminium og ikke-jernholdige metaller uden tilstopning og uønskede rester.

#### Anvendelse:

**Præcis udslibning af hjørnesvejsningsgeometrier**, affasning, afgratning. Bred udførelse (L) til hjørnesvejsninger > 8 mm.

### Teknisk beskrivelse

Bredde ved radius	14 mm
Til hjørnesvejsningsradier	>8 mm
Formbeskrivelse	radial
Korn	40
Skivebredde	16 mm

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
optimeret til materiale	Aluminium
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		