



## Flapskive til stål, POLIFAN-CURVE (ZA), Skive-Ø×bredde: 115X16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566320 115X16
GTIN	4007220821695
Artikelklasse	55P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Flapskive til den krævende bearbejdning af hjørnesvejsninger. Den **radiale konstruktionsform med speciel lamelplacering** muliggør en optimal udnyttelse af slibematerialet i radius. Høj slibeydelse, standtid og formstabilitet.

**SGP CURVE STEELOX (ZA)** i korn 40 til høj spåntagningsydelse.

#### Anvendelse:

**Præcis udslibning af hjørnesvejsningsgeometrier**, affasning, afgratning. Bred udførelse (L) til hjørnesvejsninger > 8 mm.

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	radial
Bredde ved radius	14 mm
Korn	40
Skivebredde	16 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Til hjørnesvejsningsradier	>8 mm

Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		