

**Garant****Spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116000 3,2
GTIN	4045197025340
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vaporiseret fra 2,4 mm. Især til dybtliggende boringer (dybe boringer kræver fjernelse af spåner ad flere omgange).

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

**Fordel:**

Specielt egnet til **dybtliggende** boringer. (Ved anvendelse som dybhulsbor er lav tilspænding og hyppig spånudtømmning nødvendig).

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

**Bemærk:**

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med **120° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Spånnotlængde $L_C$	69 mm
Nominel Ø $D_C$	3,2 mm
Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø $D_s$	3,2 mm
Samlet længde $L$	106 mm
Norm	DIN 340

anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	64,2 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Cylinderskaft
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	64 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	52 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		