

Garant**Flapskive Fiber, Ø 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566330 280
GTIN	4045197488879
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberflapskiver med **vifteformet slibelærred** på glasfiberskiver.

Anvendelse:

- **Til afsluttende bearbejdning af overflader.**
- **Til fjernelse af løbere, rengøring og let pudsning af svejsesømme.**
- **Til finslibning af store overflader og til finish-bearbejdning.**

Anbefalet omdrejningstal 5000 – 5800 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	280
Borings-Ø	22,23 mm
Farve	blå
Finhedsgrad	fin
Formbeskrivelse	Skrå
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		