

Garant**Flapskive Fiber, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566340 100
GTIN	4045197488886
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberflapskiver med **vifteformet slibelæred** på glasfiberskiver.

Anvendelse:

- Til afsluttende bearbejdning af overflader.
- Til fjernelse af løbere, rengøring og let pudsning af svejsesømme.
- Til finslibning af store overflader og til finish-bearbejdning.

Anbefalet omdrejningstal 4600 – 5300 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Farve	brun
Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov
Formbeskrivelse	Skrå
Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		