



Slibeskive CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Skive-Ø: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566362 125
GTIN	4007220237137
Artikelklasse	550

Beskrivelse

Udførelse:

Aggressiv slibeskive med **integreret glasfiberskive** og **patenteret spænde- og kølesystem**. Flad anvendelse uden at beskadige emnet med spændemøtrikken. Brug med adapter nr. 566365. Til meget høj slibeydelse på INOX.

Anvendelse:

Til **hårde og ru slibeopgaver** på flader og kanter.

Rentabelt alternativ til grovslibningsskiver med **markant reduceret belastning som følge af varme, støj, støv og vibrationer**.

Vær opmærksom på flad angrebsvinkel og effektivt drev (>1200 W).

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

optimeret til materiale	INOX
anbefalet angrebsvinkel	5-15 grader
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Antal lag	1
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændeflange M14 til CC-GRIND-SOLID til skive-Ø 115/125 mm

566365 115/125