

**Garant****Slibestiftsæt fin, AR, Antal slibestifter: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	550100 10
GTIN	4045197239082
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT-slibestifter** (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Skaft-Ø 3 mm × 30 mm. Anbefalet omfangshastighed 30-50 m/sek.

Keramisk bundne slibestifter i **ædelkorund rosa (AR)**. Middelhård udførelse.

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål.

**Anvendelse:**

Til universel bearbejdning af **ulegeret og lavt stål** og **stålgods**.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

**Leveringsomfang:**

En slibestift af hver, ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

**Teknisk beskrivelse**

Antal slibestifter	10
Finhedsgrad	fin
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AR
Skaft-Ø	3 mm
Skaftlængde	30 mm
Produkttype	Slibestift