

Garant**Slibestiftsæt grov, AR, Antal slibestifter: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	550200 10
GTIN	4045197239099
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Skaft-Ø 6 mm × 40 mm.

Keramisk bundne slibestifter i **ædelkorund rosa (AR)**. Middelhård udførelse.

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål.

Anvendelse:

Til universel bearbejdning af **ulegeret og lavt stål** og **stålgods**.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

Leveringsomfang:

En slibestift af hver, ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Teknisk beskrivelse

Antal slibestifter	10
Finhedsgrad	grov
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AR
Skaft-Ø	6 mm
Skaftlængde	40 mm
Produkttype	Slibestift