



Slibestiftsæt fin, AD-AW, Antal slibestifter: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

550310 10

GTIN

4027497219902

Artikelklasse

56L

Beskrivelse

Udførelse:

LUKAS-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsespektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Skaft-Ø 3 mm × 50 mm.

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål.

Mini-slibestifter med **blandingskorn (AD-AW)** i normalkorund, ædelkorund, mørkerød og enkeltkrystalkorund, hvid (LUKAS-betegnelse NDW) i korn 100 (fin). Keramisk binding. Skaft-Ø 3 mm. Skaftlængde 50 mm.

Anvendelse:

Slibestifter med høj formstabilitet. Egner sig fortrinsvis til fin- og kantbearbejdning af (**hærdet værktøjs-** og **Cr-Ni-stål**) inden for værktøjs- og formfremstilling. Anbefalet skærehastighed 10 – 30 m/s.

Leveringsomfang:

1 slibestift af hver, nr. 551510 str. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

Teknisk beskrivelse

Antal slibestifter	10
Finhedsgrad	fin
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AD-AW
Skaft-Ø	3 mm
Skaftlængde	50 mm
Produkttype	Slibestift