

**Fiberskive, normalkorund (A), Ø 115 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566410 36
GTIN	4045197681003
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

HOLEX-universalfiberskive til slibning af alle metaller. Kornstype: **Normalkorund (A)**.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Teknisk beskrivelse

Korn	36
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Slibemiddelunderlag	Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm

Adapter	Roloc™-hurtigskiftesystem
Borings-Ø	22,23 mm
passer til hurtigskiftesystem	Roloc™
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Produkttype	Fiberskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 115 mm	566672 115
ISO-støtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 108 mm	566650 108
ISO-støtteskivemiddelhård/med ribber Udvendig Ø 108 mm	566670 108