

**HOLEX****Slibevifter (A), korn 120, Hoved-Ø×hovedbredde: 10X10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554300 10X10  |
| GTIN                | 4045197437204 |
| Artikelklasse       | 52E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

**Anvendelse:**

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 26000 min <sup>-1</sup> |
| Hovedbredde              | 10 mm                   |
| Korn                     | 120                     |
| maks. omdrejningstal     | 35000 min <sup>-1</sup> |
| Skaft-Ø                  | 3 mm                    |
| Hoved-Ø                  | 10 mm                   |
| Slibemiddel              | Korund-slibekorn (A)    |
| Slibemiddelforkortelse   | A                       |
| Produktnavnsegenskab     | korn 120                |
| Produkttype              | Slibevifter             |

**Brugerdata**

|                               | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg                        | egnet            |                      |                 |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet            |                      |                 |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet   |                      |                 |
| Stål < 55 HRC                 | egnet            |                      |                 |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet   |                      |                 |
| GG (G)                        | betinget egnet   |                      |                 |
| CuZn                          | egnet            |                      |                 |
| Kunststof, GFK                | egnet            |                      |                 |
| Træ                           | egnet            |                      |                 |
| tør                           | egnet            |                      |                 |