

Fingevind Go-tolerancering 6g, M×stigning: 14X1,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486110 14X1,5
GTIN	2050001035646
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	6g
Gevind	M14
Gevindstigning	1,5 mm
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Go-lærer
Norm	DIN 13
Gevindtype	MF
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

Services

DAkkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 20 mm	028600 20