

Garant**Slibestift fin, AR, Type: ZY1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	550700 ZY1020
GTIN	4045197239327
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Keramisk bundne slibestifter i **ædelkorund rosa (AR)**. Middelhård udførelse.

Finkornet. Skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til universel bearbejdning af **ulegeret og lavt stål** og **stålgods**.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Hoved-Ø	10 mm
Skaftlængde	40 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Produktnavnsegenskab

AR

Produkttype

Slibestift