

Gevind Nogo-tolerancing 6g, Gevind: M42



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486050 M42
GTIN	2050001039934
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	6g
Gevind	M42
Gevindstigning	4,5 mm
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Nogo-lærer
Gevindtype	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancering

Services

DAkkS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 60 mm	028600 60