

**Slibevifter (A), korn 120, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554300 30X5
GTIN	4045197240736
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

**Anvendelse:**

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedbredde	5 mm
maks. omdrejningstal	25400 min <sup>-1</sup>
Korn	120
Anbefalet omdrejningstal	16000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	30 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 120
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		