

Fingevind Gevindtolerancedorn 6H, M×stigning: 27X1,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486100 27X1,5
GTIN	2050001675507
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R). Nogo-side markeret med rødt.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	6H
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind	M27
Norm	DIN 13
Gevindtype	MF
Kvalitet	6
Tolerancefelt	H
Læretype	Nogo-lærer
Læretype	Go-lærer

Kalibrering	L10
Produkttype	Gevind-tolerancedorn

Services

KalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 60 mm	028550 60
DAkS-kalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 90 mm	028590 90