

## Fingevind Go-tolerancering 6g, M×stigning: 12X1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486110 12X1
GTIN	2050001037503
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevind	M12
Gevindstigning	1 mm
Toleranceklasse	6g
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Go-lærer
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

### Services

KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100