


HOLEX**Lamelslibebørste (A), korn 240, Hoved-Ø×hovedbredde: 50X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554800 50X30
GTIN	4045197241061
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibevifter med multislidsede lameller. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Særligt velegnet til konturslibning.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15300 min ⁻¹
Korn	240
Hovedbredde	30 mm
Anbefalet omdrejningstal	9000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	50 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 240
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		