




## Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA), Ø 115 mm, Korn: 120



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566430 120
GTIN	4018875997222
Artikelklasse	56V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

**Fiberskiver VSM ZF 714** med **høj slibeeffekt** ved god standtid. Afkølet slibning. Specielt til legerede ståltyper, ikke-jernholdige metaller og gråt støbegods.

Kornstype: **Zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv belægning**.

#### Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670.

Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

### Teknisk beskrivelse

Korn	120
Skive-Ø	115 mm
Serie	Fortanding ZF714
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Slibemiddelunderlag	Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Fiberskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

ISO-støtteskivemiddelhård/med ribber Udvendig Ø 108 mm	566670 108
Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 115 mm	566672 115
ISO-støtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 108 mm	566650 108