



Lille slibestift fin, AD-AW, Type: ZY0306



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 551510 ZY0306 |
|---------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4027497197835 |
|------|---------------|

| | |
|---------------|-----|
| Artikelklasse | 56L |
|---------------|-----|

Beskrivelse

Udførelse:

LUKAS-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Mini-slibestifter med **blandingskorn (AD-AW)** i normalkorund, ædelkorund, mørkerød og enkeltkrystalkorund, hvid (LUKAS-betegnelse NDW) i korn 100 (fin). Keramisk binding. Skaft-Ø 3 mm. Skaftlængde 50 mm.

Anvendelse:

Slibestifter med høj formstabilitet. Egner sig fortrinsvis til fin- og kantbearbejdning af (**hærdet**) **værktøjs-** og **Cr-Ni-stål** inden for værktøjs- og formfremstilling. Anbefalet skærehastighed 10 – 30 m/s.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|-------|
| Skaftlængde | 50 mm |
|-------------|-------|

| | |
|------------------------|------------|
| Hoved-Ø | 3 mm |
| Finhedsgrad | fin |
| Skaft-Ø | 3 mm |
| Hovedlængde | 6 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Produktnavnsegenskab | AD-AW |
| Produkttype | Slibestift |