


**Slibevifter (SiC), korn 120, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554670 30X10
GTIN	4045197241009
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **siliciumkarbid-korn (SiC)**. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Hovedbredde	10 mm
maks. omdrejningstal	25400 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	30 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)

Slibemiddelforkortelse	SiC
Produktnavnsegenskab	korn 120
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		