


**Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566485 80
GTIN	30051141276282
Artikelklasse	53F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Det præcisionsformede **effektive slibekorn** i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. **Stærkt øget slibeydelse** med meget lang standtid og jævn overfladefinish.

Ekstremt robust, men meget smidig **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

Spidstype Cubitron™ II. Maksimal slibeydelse.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af **stål** og ikke-jernholdige metaller.

På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690 / 566692.

Det effektive slibekorn muliggør et **behageligt, ergonomisk arbejde** uden meget tryk. Med den høje slibeydelse er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Producentbetegnelse	982 C
Skive-Ø	125 mm

Serie	Cubitron™II
Slibemiddel	Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Slibemiddelunderlag	Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	Støbegods
optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	12200 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Fiberskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

**Tilbehør**

Fiberstøtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 125 mm	566692 125
Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 125 mm	566672 125
Fiberstøtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 125 mm	566690 125