



## Lille slibestift fin, AD-AW, Type: ZY0610



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	551510 ZY0610
GTIN	4027497214365
Artikelklasse	56L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**LUKAS-slibestifter** (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Mini-slibestifter med **blandingskorn (AD-AW)** i normalkorund, ædelkorund, mørkerød og enkeltkrystalkorund, hvid (LUKAS-betegnelse NDW) i korn 100 (fin). Keramisk binding. Skaft-Ø 3 mm. Skaftlængde 50 mm.

#### Anvendelse:

Slibestifter med høj formstabilitet. Egner sig fortrinsvis til fin- og kantbearbejdning af (**hærdet**) **værktøjs-** og **Cr-Ni-stål** inden for værktøjs- og formfremstilling. Anbefalet skærehastighed 10 – 30 m/s.

### Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
-------------	-----

Skaftlængde	50 mm
Hoved-Ø	6 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	10 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AD-AW
Produkttype	Slibestift