


**Slibevifter (SiC), korn 150, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **siliciumkarbid-korn (SiC)**. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	30 mm
Korn	150
Anbefalet omdrejningstal	8000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	12700 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	60 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)

Slibemiddelforkortelse	SiC
Produktnavnsegenskab	korn 150
Produkttype	Slibevifter

Brugerdatablad

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		